



# 消声器

## U-1/4-20

产品代号: 534223

FESTO

适合在气动系统的排气口降噪同时避免污染。



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
包装数量	20
工作压力	0 ... 10 bar
相对于大气的流量	3,400 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
声压等级	77 dB(A)
环境温度	-10 ... 70 °C
气动连接	G1/4
材料信息 , 消声器插件	PE
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS