


Série de roues FS

Roue pour hautes températures (+270°C) en composé speciale thermorésistante et avec une haute résistance mécanique et aux chocs. Capacité de charge selon EN12527 et EN12532, sans obstacles. Si présente, l'application du frein n'est pas indiquée à une température > 40°C.
Roue avec roulement à alésage lisse.



Données techniques

Diamètre de la roue	D	100 mm
Largeur du bandage	E	30,0 mm
Diamètre de l'alésage	d	12 mm
Poids article		0,150 kg
Longueur du moyeu	L	40 mm
Capacité de charge		200 kg



CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES / RECOMMANDATIONS ET INSTRUCTIONS

Les textes cités et notre catalogue complet dans la version la plus actualisée sont disponibles sur notre site web www.lagspa.it. Les dimensions, descriptions, caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les produits illustrés n'impliquent nécessairement ni leur disponibilité en stock ni aucune obligation de notre part quant à l'exécution de leur fourniture. Les essais que nous effectuons se réfèrent à des produits originaux avec leurs accessoires originaux; le remplacement de l'un des éléments par un élément de production différente pourrait ne pas garantir les mêmes résultats et provoque donc automatiquement la déchéance de toutes garanties. **Pour toutes utilisations particulières, nous vous conseillons de vous adresser à notre service technique (sales@lagspa.it).**