

MODELLO #	MATERIALE DELLA FODERA	MATERIALE DEL RIVESTIMENTO	PROGETTAZIONE DELLA PRESA	MODELLO DI POLSO	SPESSORE MM	SENZA POLVERE	AQL	COLORE	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	CONFEZIONAMENTO
25-101	N.A.	Neoprene	Polpastrelli testurizzati	Polso arrotolato	0.13	Si	1.5	Verde brillante	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	100 guanti in una scatola, 10 scatole in un cartone
25-201	N.A.	Neoprene	Polpastrelli testurizzati	Polso arrotolato	0.13	Si	1.5	Verde brillante	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	285	100 guanti in una scatola, 10 scatole in un cartone



Una combinazione unica di prevenzione delle allergie e comfort

INDUSTRIE PRIMARIE



APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni di assemblaggio e controllo in tutti i tipi di ambienti industriali dove non è necessaria una protezione meccanica
- Prodotti farmaceutici

DESCRIZIONE

- I guanti NeoTouch® sono stati i primi guanti di neoprene monouso per applicazioni industriali.
- Con una formulazione senza lattice, i guanti NeoTouch® sono adatti per la prevenzione delle allergie di Tipo I. Essendo senza polvere, riducono anche il rischio di dermatiti in chi li utilizza.
- Offrono un'eccellente resistenza ad acidi, basi e alcoli. Grazie ad una formulazione esclusiva, i guanti NeoTouch® sono senza dubbio i guanti sintetici più confortevoli oggi disponibili sul mercato.
- I guanti NeoTouch® hanno un rivestimento interno poliuretano che facilita la calzabilità. Le punte delle dita sono testurizzate e permettono di ottenere una presa sicura su oggetti asciutti e bagnati. Il polso salvagocchia garantisce la fermezza del guanto e il colore verde li rende facilmente identificabili.
- I guanti NeoTouch® sono stati ispezionati per AQL 1,5 per le microforature, e questo ottempera anche a quanto previsto dalle norme sui dispositivi medicali.

OSSERVAZIONI

- 25-101: Adatto per applicazioni particolari



CATEGORIA III

Data di stampa: 02-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu