

CES-B16-8XSRC-BK - 密封框架

1411073

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411073>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



带螺钉锁紧装置的密封框架，尺寸：B16，带有8个预装的锥形套筒（适用于2 mm ... 11 mm导线直径）

商业数据

订货号	1411073
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7CAX
产品关键代码	AF7CAX
目录页面	页码677 (C-2-2019)
GTIN	4046356921879
单件重量（含包装）	219.2 g
单件重量（不含包装）	208 g
原产地	PL

CES-B16-8XSRC-BK - 密封框架

1411073

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411073>



技术数据

产品属性

产品类型	用于电缆套管的框架
类型	B16
框架型号	带锥形套筒的密封框架

连接数据

紧固扭矩	2 Nm ... 4 Nm (卡销)
------	--------------------

尺寸

尺寸图	
宽度	58 mm
高度	20 mm
长度	120 mm
钻孔距离，水平	103 mm
钻孔距离，垂直	32 mm
孔径	5.5 mm

安装尺寸

开口宽度	35 mm
开口长度	86 mm

材料规格

标识材料	PA (边框)
	NBR (锥形套筒)

电缆/电线

电缆外径	8x 2 mm ... 11 mm
------	-------------------

特性

电缆密封件数目	8
---------	---

环境和真实条件


环境条件

保护等级	IP54
	IP65
环境温度（运行）	-40 °C ... 120 °C (静态)


安装

组装说明	M4锁紧螺钉，带3 mm内六角凹头，扭矩2 ... 4 Nm
	如果采用壁式安装，应将随附的平垫片插到墙壁和密封框之间。 IP54：用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架（电缆出线方向向下）。IP65：在外壳面板上直接使用密封框架时，垂直安装/水平安装（电缆出线方向向下），使用3.6 mm宽的电缆捆扎带（例如产品3240744）。

图纸



尺寸图



面板开口

CES-B16-8XSRC-BK - 密封框架



1411073

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411073>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411073>

DNV

认证ID: TAE00003VJ

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	23071590
ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn