

## CARATTERISTICHE

- Tipo di testa Pozidriv per una migliore presa del cacciavite
- Design a testa conica per una superficie di appoggio piatta
- Acciaio inox A2
- Facile da pulire
- Conforme agli standard DIN 7985

## RS Pro, testa conica M2, Pozidriv in acciaio INOX 6mm A2 304

Codice RS: 528-693



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Da RS Pro, una vite lavorata a testa conica di alta qualità con incavo Pozidriv versatile per una presa superiore durante il serraggio. Questa vite lavorata è dotata di una filettatura metrica ed è realizzata in acciaio inox A2 di alta qualità che ha una forte resistenza alle abrasioni e un'eccellente resistenza alla corrosione.

## Specifiche generali

<b>Forma della testa</b>	Panoramica
<b>Tipo di trasmissione</b>	Pozidriv
<b>Applicazioni</b>	Apparecchiature per la lavorazione e la produzione di alimenti, elettrodomestici, dispositivi di fissaggio e fissaggio di edifici, apparecchiature mediche, applicazioni in ambiente marino non salino

## Specifiche meccaniche

<b>Dimensione filettatura (metrica)</b>	M2
<b>Lunghezza metrica</b>	6mm
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile
<b>In acciaio inox</b>	A2 304
<b>Passo filettatura</b>	0.4mm
<b>Diametro testa</b>	4mm
<b>Altezza testa</b>	1.72mm
<b>Specifiche</b>	DIN 7985



d1	M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
d2	3.20	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	10.00	12.00	16.00
k	1.42	1.72	2.12	2.52	2.82	3.25	3.95	4.75	6.15
Recess no.	0	1	1	1	2	2	2	3	4

