

FBS-PV PT 2,5-4L - 电位桥接件

3012318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3012318>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

两层之间的垂直桥接



商业数据

订货号	3012318
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
目录页面	页码404 (C-1-2019)
GTIN	4046356645942
单件重量 (含包装)	0.468 g
单件重量 (不含包装)	0.419 g
原产地	PL

FBS-PV PT 2,5-4L - 电位桥接件



3012318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3012318>

技术数据

说明

应用说明	产品是以下项目的附件： PT 2,5-4L/1P (3012300) PT 2,5-4L/2P (3012310) PT 2,5-PE/3L/2P (3012316) ST 2,5-4L/2P-Z (3041998)
------	--

产品属性

产品类型	竖直桥接件
位数	1

电气特性

最大负载电流	10 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

连接数据

最大负载电流	10 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

尺寸

宽度	5 mm
高度	3 mm
深度	30.6 mm
长度	3 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

FBS-PV PT 2,5-4L - 电位桥接件



3012318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3012318>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBS-PV PT 2,5-4L - 电位桥接件



3012318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3012318>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn