

SKINMATIC® MH Set

Kit SKINMATIC® MH, outils de montage métriques à surface de contact profilée pour presse-étoupe SKINTOP® jusqu'à M110x2

Info

Outil de montage pour presse-étoupes SKINTOP® jusqu'à M110 x 2



Avantages

Rapide, sûre et sans risque

Surface d'appui formée pour empêcher que la clé ne glisse de la tête hexagonale

Applications

Outils spéciaux pour les presse-étoupes métriques en laiton SKINTOP®

Particularités

Kit de montage en acier chromé

Le kit SKINMATIC® MH est composé de trois clés spéciales :

OK 16/20 mm (M12/M16)

OK 24/29 mm (M20/M25)

OK 36/45 mm (M32/M40)

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID : EC002130

ETIM 5.0 Classe-Description : Clé à fourche

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC002130

ETIM 6.0 Classe-Description : Clé à fourche

Remarque

Produit pas concerné par la directive RoHS

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SKINMATIC® MH Set

Numéro d'article	Largeur partie plate (mm)	Dimensions de presse-étoupe en laiton	Longueur totale (mm)
SKINMATIC® MH-Set			
61791273	16/20, 24/29, 36/45	M 12, M 16, M 20, M 32, M 40	200 / 220 / 250
Clé à fourche SKINMATIC® MH			
61791267	54	M 50	-
61791268	67	M 63	-
61791269	75	M 63 plus	-
61791286	95	M 75	-
61791287	115	M 90	-
61791288	135	M 110	-

Dernière mise à jour (20.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16