



combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP

N° de pièce: 8025358

★ Programme standard

FESTO

Pression de sortie maximale 10 bar, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuve en plastique avec cage de protection en plastique, purgeur de condensats manuel, sens d'écoulement de gauche à droite.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage avec accessoires, verrouillable
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Distributeur de mise en pression progressive Distributeur de mise en circuit Filtre-détendeur avec manomètre
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante à compensation de pression primaire avec échappement secondaire à reflux
Protection de cuve	Cage de protection en plastique
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	0,8 ... 14 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 10 bar
Débit nominal normal	1.400 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température du fluide	0 ... 50 °C
Température ambiante	0 ... 50 °C
Poids du produit	1.600 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	PC