

特点

- 环形端
- 钢材料
- 涂油表面
- 高质量材料

RS Pro 弹簧、 32.6mm x 9mm

RS 号: 751-821



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

工业革命带来了许多在 21st 世纪仍然相关和有用的有用部件。其中一个就是拉伸弹簧、使日常任务高效且安全

一般规格

材料	钢
结束	循环
初始张力	19N
弹簧施量	0.3N/mm
表面粗糙度	油浸；自我
应用	拉伸弹簧可用于商业和家用、例如：机器人、汽车内部和外部、车库门组件、虎钳、杠杆机制、化油器、蹦床、洗衣机、农场机械、儿童玩具、窗户屏、泳池盖张紧弹簧、沙发床张紧弹簧张紧弹簧

机械规格

自由长度	32.6mm
最大扩展长度	86.1mm
外径	9mm
电线直径	0.8mm

操作环境规格

最高工作温度

音乐用电线 - 120°C； 不锈钢 - 300°C

认证

符合标准

DIN17223 c 类； BS1408 CR3； DIN2097 2 级



Specification:

RS Stock No.	Free Length	Outside Diameter	Spring Rate	Maximum Extended Length
121321	87.2 mm	12 mm	2.52N/mm	134.80 mm
121343	88.6 mm	24 mm	0.92N/mm	206.6 mm
121365	85.5 mm	18 mm	4.27N/mm	133.10 mm
121416	109 mm	25 mm	49.7N/mm	128 mm
751663	27.2 mm	4 mm	0.06N/mm	95.7 mm
751821	32.6 mm	9 mm	0.3N/mm	86.1 mm
751837	44.6 mm	9 mm	0.19N/mm	130.20 mm
751843	60.6 mm	9 mm	0.13N/mm	188.6 mm
751887	60.6 mm	11 mm	0.17N/mm	224.40 mm
751893	34.4 mm	12 mm	0.72N/mm	76.70 mm
751916	59 mm	8.5 mm	1.35N/mm	98.6 mm
751922	66.2 mm	13 mm	0.32N/mm	178.20 mm
751938	105 mm	15 mm	0.26N/mm	292 mm
751944	39.7 mm	11 mm	5.02N/mm	58.4 mm