

# ST-SILED 24-UK 4 - 保险丝插头

0921037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921037>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝插头，标称工作电压: 24 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，深度: 45.7 mm，宽度: 6.1 mm，高度: 33.1 mm，颜色: 黑色

## 商业数据

订货号	0921037
包装单位	50 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码508 (C-1-2019)
GTIN	4017918010294
单件重量 (含包装)	5.9 g
单件重量 (不含包装)	5.85 g
原产地	PL

# ST-SILED 24-UK 4 - 保险丝插头

0921037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921037>



## 技术数据

### 说明

操作注意事项	如果保险丝失效，后续电路依旧有微弱电流。
--------	----------------------

### 产品属性

产品类型	保险丝
------	-----

### 电气特性

额定电流 $I_N$	6.3 A
熔断器	G / 5 x 20
LED电压范围	15 V AC ... 30 V AC
LED电压范围	15 V AC/DC ... 30 V AC/DC
LED电流范围	3.5 mA ... 7.5 mA

### 输入数据

LED电压范围	15 V AC ... 30 V AC
---------	---------------------

### 连接数据

标称电流	6.3 A
额定电压	24 V

### 尺寸

宽度	6.1 mm
高度	33.1 mm
深度	45.7 mm

### 材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V2
绝缘材料组	CTI 600
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 ( DIN EN 60216-1 ( VDE 0304-21 ) )	125 °C
绝缘材料相对温度指数 ( 电气，UL 746 B )	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

# ST-SILED 24-UK 4 - 保险丝插头

0921037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921037>



## 环境和真实条件

### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

# ST-SILED 24-UK 4 - 保险丝插头

0921037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921037>



## 认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921037>

CSA 认证ID: 13631	额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG	接线容量mm <sup>2</sup>
	300 V	10 A	-	-

EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00714
-----------------------------------

cULus认证 认证ID: E60425
-------------------------

cULus认证 认证ID: E60425
-------------------------

# ST-SILED 24-UK 4 - 保险丝插头

0921037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921037>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

### ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# ST-SILED 24-UK 4 - 保险丝插头

0921037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921037>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)