



Pushing Performance
Since 1945

Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG58)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 000 6115
规格	Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG58)
浩亨电子目录	https://harting.com/09140006115

标识

类别	插针
插针类型	同轴插针
插针端子介绍	用于电缆RG 58

版本

接线方式	焊接接线
接线方式	焊接/焊接接线
制造过程	车削针

技术参数

额定电流	≤1.5 A
同轴阻抗	50 Ω

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

商业数据

包装尺寸	10
净重	3.17 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140018242
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522