

## Kit Switch KVM USB con audio e cavi 4 porte, colore nero

Product ID: SV411KUSB



Il kit switch KVM USB 4 porte nero con audio e cavi SV411KUSB permette di controllare fino a quattro computer USB tramite una tastiera, un mouse e un monitor VGA soltanto e offre la possibilità di passare tra i computer connessi sia con scelte rapide che con un pulsante posto nel pannello superiore. Progettato per integrarsi in modo continuativo in qualsiasi ambiente, lo switch KVM USB si presenta con un design dalle piccole dimensioni (grande circa come un mazzo di carte) ed è alimentato tramite i computer connessi, in modo da non richiedere alimentazione esterna. La soluzione adatta a qualsiasi applicazione, lo switch KVM USB supporta risoluzioni video fino a 2048x1536 nonché una funzione di commutazione audio. Lo switch KVM USB include quattro cavi host e USB VGA 4-in-1 da 1,20 m per garantire rapidità d'installazione e offrire una soluzione KVM completa tutto incluso. Lo switch KVM, che offre il controllo affidabile e comodo di più computer a partire da un'unica postazione periferica, è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di controllare fino a 4 computer dotati di porta USB da un'unica postazione con tastiera, mouse e monitor VGA
- Ideale per i call center, gli help desk, ambienti educativi, home gamer, editing video e gli amanti del PC
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
- Controllo di sistema multiplo per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

### Features

- Cavi (1,20 m) inclusi
- Supporto audio incluso per una completa soluzione di commutazione
- Risoluzione massima: 2048x1536
- Tipo di commutazione: tasto di scelta rapida, pulsante

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	4
	Tipo video PC	VGA
<b>Prestazioni</b>	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni analogiche massime	2048 x 1536 pixels
	Supporto DVI	No
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
<b>Connettore/i</b>	Connettori host	4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	1 in [25 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3.7 in [95 mm]
	Lunghezza cavo	4 ft [1.2 m]
	Peso prodotto	6.7 oz [189 g]
	Profondità prodotto	2.4 in [61 mm]
	Tipo enclosure	Plastica

<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	3.1 lb [1.4 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM a 4 porte  4 - 1,2 m Cavo audio (3,5 mm altoparlante/mic)  4 - 1,2 m Cavo KVM USB VGA  1 - CD con i driver  1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.