






metrische schroefaansluiting M25 met zeskantmoer voor behuizing



productmerknaam	SIRIUS ACT
productbenaming	Metrische schroefverbinding
uitvoering van het product	M25 voor ronde kabel en behuizing met 4 en 6 bedieningsplaatsen
producttypebenaming	3SU1
Behuizing	
Diameter van de leidingmantel aansluitbaar	9 ... 14 mm
Algemene technische gegevens	
beschermingsklasse IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
Inbouw/ bevestiging/ afmetingen	
hoogte	29,7 mm
breedte	29,7 mm
inbouwhoogte	31 mm
inbouwdiepte	13 mm
Toebehoren	
materiaal van het toebehoren	Kunststof
kleur van het toebehoren	zwart
Approbaties/ certificaten	

General Product Approval			Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous	Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping				
Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

Marine / Shipping	other
 DNV-GL DNVGL.COM/AF	Confirmation

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0>

CAX-online-generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1900-0HH10-0AA0>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0&lang=en



Laatste wijziging:

02-10-2019