

Fiche produit

Caractéristiques

A9V51425

Acti9, Vigi iC60 siE bloc différentiel 4P 25A
30mA type A



Principales

| | |
|---|--|
| Gamme | Acti9 |
| Type de produit ou équipement | Blocs différentiels Vigi |
| Nom de l'appareil | Vigi iC60 |
| Description des pôles | 4P |
| In courant assigné d'emploi | 25 A |
| Sensibilité du différentiel | 30 mA |
| Temporisation protection différentielle | Instantané |
| Type de protection contre les fuites à la terre | Type A |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-1 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
| Normes | EN/CEI 61009-1 EN/CEI 61009-2-1 |
| Pas de 9 mm | 6 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ |
| Technologie différentiel | Indépendant de la tension |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Compatibilité de gamme | Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 |
| Produits compatibles | Terminal simple |
| Indication de tension | Signalisation de déclenchement |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Connexion électrique sur disjoncteur | Par vis |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Bas : OUI |
| Hauteur | 91 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Profondeur | 73,5 mm |
| Poids | 0,245 kg |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...25 mm ² rigide sans embout Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...16 mm ² souple sans embout Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...16 mm ² souple avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm for bas connection |
| Couple de serrage | 2 N.m bas |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

| | |
|--|--|
| Degré de protection IP | IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-2 |
| Compatibilité électromagnétique | Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à CEI 61009-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 14,600 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 217,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 3,756 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Mercury free | Oui |
| RoHS exemption information | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|