



"指示灯 Ø8 - IP40/IP65 - 绿色 - 含 LED - 12V - faston快接端子"

XVLA223

主要信息

产品系列	Harmony XVL
产品类型	带积分镜帽的LED指示灯
组件名称	XVL
安装直径	8 mm
灯源	有盖 LED
灯模块颜色	绿色
保护类型	集成稳流电阻器 内置二极管
额定电源电压 [Us]	12 V
IP 保护等级	"IP65" 符合 IEC 60529 (带密封 XVLZ911) "IP65" 符合 NF C 20-010 (带密封 XVLZ911) IP40 符合 IEC 60529 IP40 符合 NF C 20-010

补充信息

输入类型	直流
接线能力	卡紧连接器标签: 2.8 x 0.5 mm 焊接连接器标签
电流消耗	18 mA
额定绝缘电压 [Ui]	50 V 符合 IEC 60947-1
灯泡使用寿命	100000 小时
标称电压极限	0.8...1.1 Un
ISO n°1端子	(X1-X2)PL
高度	10 mm
宽度	10 mm
深度	36 mm
净重	0.003 kg

环境

产品认证	UL CSA
保护处理	TC
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

过电压种类	级别 3 conforming to IEC 60536 级别 3 conforming to NF C 20-030
-------	--

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.5 cm
Package 1 Width	2.0 cm
Package 1 Length	7.2 cm
Package 1 Weight	2.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3.0 cm
Package 2 Width	12.0 cm
Package 2 Length	14.0 cm
Package 2 Weight	33.0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15.0 cm
Package 3 Width	15.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	528.0 g

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
碳足迹 (kg CO2 eq.)	6
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟RoHS法定范围的产品)
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明


Use Again

重新包装和再制造	
循环配置文件	无需具体的回收操作
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No

尺寸图

LED 指示灯

尺寸



(1) Faston 连接器或焊接接口的标签


e 面板厚度：1 至 8 毫米/0.03 至 0.31 英寸

C		Ø	
毫米	英寸	毫米	英寸
34	1.34	10	0.39

安装和间隙

LED 指示灯

面板开孔



Ø (最小值)		G (最小值)		H (最小值)	
毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41