

**KH30** **Douille à billes**

Douille à billes KH..., série compacte, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés, conservé et regraissable

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Size code 30

dimensions principale & données de performance

F_w	30 mm	Diamètre arbre
D	40 mm	Diamètre extérieur
L	50 mm	Longueur
C_{min}	3.300 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 min}$	2.700 N	Capacité de charge stat.
C_{max}	3.300 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 max}$	3.100 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	92,44 g	Poids

Cotes de montage

J_{L4}	8 mm
N_2	2,5 mm

