




Buntebånd i PA6.6 standard

• Serie T i materiale PA66 nat


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Naturelle buntebånd tilgjengelig i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å entre, bøyd hale



Serie T.



Serie T

**Monteringsverktøy,
se side 442.**

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T18S	2,3	83,0	16,0	80	PA66	Nat. (NA)	1.000	-	111-02809
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 01	111-01919
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 01	111-02319
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 02	111-02019
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 03	111-02519
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 04	111-02619
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 03	111-03009
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 04	111-03419
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 05	111-03529
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-03819
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 07	111-05819
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 05	111-05013
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 10	111-06201
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 08	111-05219
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 06	111-05409
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-05019
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-08229
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-05419
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66	Nat. (NA)	50	-	111-12829
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 10	111-12219
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-14819
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 07	111-12019
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 08	111-12619
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Nat. (NA)	50	13 447 11	111-12704
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Nat. (NA)	50	13 447 12	111-12429
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Nat. (NA)	25	13 447 15	111-15419
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Nat. (NA)	25	13 447 14	111-15619

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Buntebånd i PA6.6 standard

• Serie T i materiale PA66 nat

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-15519
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-15304
T250S	12,5	225,0	55,0	1.115	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-24705
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-24803
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-25002
T250I	12,5	730,0	203,0	1.115	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-25219
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-00466

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.


Buntebånd for utendørs bruk (UV-bestendig)

• Serie T i PA66W sort


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler


- Værbestandig sorte buntebånd tilgjengelige i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Bånd med innvendige riller
- Lett å montere enten for hånd eller med verktøy
- Lett å entre, bøyd hale
- UV bestandig



Serie T.



Serie T



T-series

Materialspesifikasjoner, se side 30.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	13 450 35	111-01960
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	13 447 80	111-02360
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-02160

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Buntebånd for utendørs bruk (UV-bestendig)

- Serie T i PA66W sort

Monteringsverktøy,
se side 442.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-02660
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-03260
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-03460
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-03570
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-03860
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-05860
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-04889
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-06206
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-05260
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-05440
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-06000
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-05060
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-08290
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-05460
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66W	Sort (BK)	50	13 447 88	111-12830
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66W	Sort (BK)	100	13 447 89	111-12230
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-14860
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-12060
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-12660
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66W	Sort (BK)	50	-	111-12430
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	13 447 94	111-15460
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	13 447 93	111-15660
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	-	111-15502
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	-	111-15305
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66HIRHSUV	Sort (BK)	25	-	111-24805

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.




Buntebånd i PA6.6 standard

• Serie T, PA66 sort

For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.


Egenskaper og fordeler

- Standard sorte buntebånd i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å entre, bøyd hale




Serie T.

Materialspesifikasjoner, se side 30.



Serie T



T-series

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Sort (BK)	100	-	111-01910
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Sort (BK)	100	-	111-02370
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Sort (BK)	100	13 450 36	111-02010
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Sort (BK)	100	13 447 82	111-02500
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Sort (BK)	100	13 450 37	111-03011
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Sort (BK)	100	13 450 38	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Sort (BK)	100	13 447 84	111-03500
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Sort (BK)	100	13 447 86	111-05810
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Sort (BK)	100	-	111-05000
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Sort (BK)	100	-	111-06200
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Sort (BK)	100	13 447 87	111-05210
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Sort (BK)	100	-	111-05400
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66	Sort (BK)	500	13 480 04	111-06002
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Sort (BK)	100	-	111-08010
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Sort (BK)	100	-	111-08210
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Sort (BK)	100	-	111-05410
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Sort (BK)	100	-	111-12210
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Sort (BK)	100	-	111-14810
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Sort (BK)	100	-	111-12010
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Sort (BK)	100	13 450 42	111-12610
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Sort (BK)	50	13 447 11	111-12701
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Sort (BK)	50	-	111-12403
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Sort (BK)	25	-	111-15405
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Sort (BK)	25	13 447 95	111-15500
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Sort (BK)	25	-	111-15300

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Buntebånd i PA6.6 standard

- Serie T, PA66 sort

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66	Sort (BK)	100	-	111-25102
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Sort (BK)	25	-	111-25001
T250L	12,5	880,0	254,0	1.115	PA66	Sort (BK)	25	-	111-24601
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Sort (BK)	25	-	111-25200

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsmasjiner bakerst i katalogen.


Buntebånd i PA6.6 standard

- Serie T i materiale PA66, div. farger


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Fargede buntebånd er tilgjengelig i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Bånd med innvendige riller
- Lett å montere for hånd eller med verktøy
- Lett å montere, bøyd hale
- Andre farger kan leveres på forespørsel



Serie T.



Serie T

Monteringsverktøy,
se side 442.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Blå (BU)	100	-	111-03008
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Grønn (GN)	100	-	111-03014
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Gul (YE)	100	-	111-03006
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Rød (RD)	100	-	111-03004
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Blå (BU)	100	13 451 00	111-04800
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Grønn (GN)	100	13 451 01	111-04801
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Gul (YE)	100	13 451 05	111-04805
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Rød (RD)	100	13 451 04	111-04804
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Blå (BU)	100	13 451 09	111-05404
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Grønn (GN)	100	13 451 08	111-05402
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Gul (YE)	100	13 451 30	111-05428
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Rød (RD)	100	13 451 10	111-05406
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Grønn (GN)	100	13 451 31	111-12001
	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Rød (RD)	100	13 451 32	111-12002

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsmasjiner bakerst i katalogen.




Buntbånd for temperaturer opp til +105°C (varmestabiliserte)

- Serie T, PA66HS, naturell


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Buntebånd i HS materiale i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å montere, bøyd hale
- Tåler høye temperaturer opp til +105°C



Serie T.



Serie T

**Materialspesifikasjoner,
se side 30.**

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-01959
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Nat. (NA)	1.000	111-02359
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-02159
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-03259
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-03459
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-03569
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-03859
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-05859
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-05259
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-05436
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-05059
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-08259
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-05459
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Nat. (NA)	50	111-12824
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-15069
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-12059
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Nat. (NA)	50	111-12719
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Nat. (NA)	50	111-12449

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.




Buntbånd for temperaturer opp til +105°C (varmestabiliserte)

- Serie T, PA66HS sort


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Buntebånd i HS sort materiale i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å montere, bøyd hale
- Tåler temperaturer opp til +105°C



Serie T.



Serie T

**Monteringsverktøy,
se side 442.**

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	111-01950
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	111-02358
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	111-02049
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Sort (BK)	100	111-03050
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Sort (BK)	100	111-03450
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Sort (BK)	1.000	111-03660
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Sort (BK)	100	111-03970
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	111-05850
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	111-04950
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	111-05250
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	111-05450
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Sort (BK)	1.000	117-08070
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Sort (BK)	100	111-08250
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Sort (BK)	100	111-00388
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Sort (BK)	50	111-12850
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Sort (BK)	100	111-15050
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Sort (BK)	100	111-12050
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66HS	Sort (BK)	100	111-00153
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Sort (BK)	50	111-12700
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Sort (BK)	50	111-12440
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66HS	Sort (BK)	100	111-15410
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66HS	Sort (BK)	25	111-15609
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66HS	Sort (BK)	25	111-15510

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større enn pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.




Buntebånd med ekstra høy slagfasthet for utendørs bruk i nordisk klima i Polyamid 66 Scanblack

- Serie T i materiale PA66HIR(S)


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Sorte buntebånd, tåler støt, leveres i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å montere, bøyd hale
- Fleksible i lave temperaturer



Serie T.



Materialspesifikasjoner, se side 30.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	13 450 39	111-04890
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	-	111-00222
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	13 450 40	111-05441
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	-	111-12203
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	13 450 41	111-12032
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HIR(S)	Sort (BK)	50	13 447 91	111-12402

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.




Buntebånd for høyere brannbeskyttelse (flammehemmende)

- Serie T i PA66V0 materiale


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger. Båndene kan brukes nær sagt over alt, spesielt hvor sikkerhet er viktig, som redusering av røyk og farlige gasser.

Egenskaper og fordeler

- Hvite buntebånd for høybrannbeskyttelse, leveres i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å entre, bøyd hale
- Høy sikkerhet pga lav brannrisiko



Serie T.




Serie T

**Monteringsverktøy,
se side 442.**

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66V0	Hvit (WH)	100	111-91819
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66V0	Hvit (WH)	1.000	111-02043
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66V0	Hvit (WH)	100	111-93019
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66V0	Hvit (WH)	100	111-95019
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66V0	Hvit (WH)	100	111-00317
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66V0	Hvit (WH)	100	111-91210

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.




Buntebånd for høyere temperaturer opp til +150°C i Polyamid 4.6

• Serie T i PA46


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Buntebånd for bruk i høye temperaturer
- Tåler temperaturer opp til +150°C
- Innvendige riller for fast grep om kabelbuntene
- Enkel montering enten for hånd eller med bruk av monteringsverktøy
- Den bøyde enden forenkler monteringen



Serie T.



Serie T

Materialspesifikasjoner, se side 30.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA46	Nat. (NA)	1.000	114-01879
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA46	Nat. (NA)	100	114-03079
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA46	Grå (GY)	100	111-00824
	4,6	200,0	50,0	225	PA46	Nat. (NA)	100	111-00525
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA46	Nat. (NA)	100	111-05220
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA46	Nat. (NA)	100	111-00526
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA46	Nat. (NA)	100	114-12179

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Buntebånd og festesokler

Buntebånd med innvendige riller


Buntebånd med høy kjemikaliebestandighet, for temperaturer opp til +170°C i materiale Ethylentetrafluorineethylen

- Serie T i E/TFE

For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.


Egenskaper og fordeler

- Blått kjemisk motstandsdyktig buntebånd
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, godkjent for resirkulering
- Bånd med innvendige riller for sikkert feste mot kabelbunt
- Lett å montere manuelt eller med strammeverktøy
- Lett å entre, bøyd hale
- Tåler høye temperaturer
- Tar ikke opp fuktighet



Serie T.

**Monteringsverktøy,
se side 442.**



Serie T

**For mer informasjon om E/TFE sokler,
se KR-serien, side 123.**

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	E/TFE	Blå (BU)	100	111-00659
T30R	3,5	150,0	36,0	133	E/TFE	Blå (BU)	100	111-00698
T50R	4,7	201,0	50,0	222	E/TFE	Blå (BU)	100	111-00732
T50L	4,7	382,0	105,0	222	E/TFE	Blå (BU)	100	111-00718
T120R	7,4	387,0	105,0	535	E/TFE	Blå (BU)	50	111-01125

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.

For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen. Produkter som er produsert i materialet E/TFE omtales ofte som Tefzelbånd. I tillegg til Tefzel® fra DuPont benytter HellermannTyton likeverdig E/TFE fra andre leverandører. Tefzel® er et registrert varemerke fra DuPont.




Buntebånd i Polypropylene med høy kjemikaliebestandighet, for temperaturer opp til +115°C

• Serie T i PP


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Buntebånd med høy kjemisk motstandskraft, leveres i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å entre, bøyd hale
- Flyter på vann
- Høy kjemisk motstandskraft



Serie T.



Serie T

Materialspesifikasjoner, se side 30.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	36	PP	Nat. (NA)	1.000	-	111-01922
	2,5	100,0	22,0	36	PP	Sort (BK)	100	13 448 75	111-01917
T30R	3,6	148,0	32,0	89	PP	Nat. (NA)	100	-	111-03017
T50R	4,8	202,0	44,5	111	PP	Nat. (NA)	100	-	111-04931
	4,8	202,0	44,5	111	PP	Sort (BK)	100	13 448 76	111-04928
T120S	7,6	225,0	55,0	267	PP	Sort (BK)	500	-	111-12827
T120R	7,6	390,0	105,0	267	PP	Sort (BK)	500	13 448 78	111-12066

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.

Materialspesifikasjon

Materiale	Forkortelse	Driftstemperatur	Farge**	Brennbarhets-klasse	Egenskaper*	
Aluminium-blanding	AL	-40°C til +180°C	Nat. (NA)		- Korrosjonsfri - Antimagnetisk	RoHS
Ethylenterafluorineethylen - E/TFE	E/TFE	-80°C til +170°C	Blå (BU)	UL94 V0	- Tåler radioaktivitet - UV-bestendig, ikke hygroskopisk, dvs. intet vannopptak - Gode kjemisk motstandskraft mot syrer, baser	RoHS
Glassfiberforsterket Polyamid 6	PA6HIR	-40°C til +80°C	Sort (BK)	UL94 HB	- Lavere sprøhet - Høyere fleksibilitet i lave temperaturer	RoHS
Kloropren	CR	-20°C til +80°C	Sort (BK)		- Værbestandig - Høy styrke	RoHS
Polyacetal	POM	-40°C til +90°C, (+110°C, 500 h)	Nat. (NA)	UL94 HB	- Mindre sprøhet - Fleksibel ved lave temperaturer - Ikke hygroskopisk - Robust	RoHS
Polyamid 11	PA11	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK)	UL94 HB	- Bio-plast, produsert av vegetabilisk olje - God slagfasthet ved lave temperaturer - meget lav vannabsorpsjon - God UV-motstand - God motstandskraft mot kjemikalier	RoHS HF
Polyamid 12	PA12	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK)	UL94 HB	- God kjemisk motstandskraft mot syrer, baser - UV-bestendig	RoHS HF
Polyamid 4.6	PA46	-40°C til +150°C (5000 h), +195°C (500 t)	Nat. (NA), Grå (GY)	UL94 V2	- Tåler høye temperaturer - Meget fuktsensitive - Lav røykutvikling	RoHS HF LFH
Polyamid 6	PA6	-40°C til +80°C	Sort (BK)	UL94 V2	Høy bruddstyrke	RoHS
Polyamid 6.6	PA66	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V2	Høy bruddstyrke	RoHS HF
Polyamid 6.6 glassfiberforsterket	PA66GF13, PA66GF15	-40°C til +105°C	Sort (BK)	UL94 HB	God bestandighet mot smøre- og løsemidler, bensin og saltvann.	RoHS HF
Polyamid 6.6 høy oksygenindex	PA66V0-HOI	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Hvit (WH)	UL94 V0	- Høy bruddstyrke - Lav røykutvikling	RoHS HF LFH
Polyamid 6.6 med metallpartikler	PA66MP	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Blå (BU)	UL94 HB	- Høy bruddstyrke - Sporbar, inneholder metallspen	RoHS HF
Polyamid 6.6 slagfast	PA66HIR	-40°C til +80°C, (+105°C, 500 t)	Sort (BK)	UL94 HB	- Lavere sprøhet - Høy fleksibilitet ved lave temperaturer	RoHS
Polyamid 6.6 slagfast "scan black"	PA66HIR(S)	-40°C til +80°C, (+105°C, 500 t)	Sort (BK)	UL94 HB	- Mindre sprøhet i tørt klima - Høyere fleksibilitet i lave temperaturer - Spesielt tilpasset utendørsbruk i nordisk klima	RoHS HF
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig,	PA66HIRHS	-40°C til +105°C	Sort (BK)	UL94 HB	- Lavere sprøhet - Meget fleksible ved lave temperaturer - Max. driftstemperatur +105 °C	RoHS
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, UV-stabilisert	PA66-HIRHSW	-40°C til +110°C	Sort (BK)	UL94 HB	- Mindre sprøhet - Høyere fleksibilitet ved lave temperaturer - Tåler høye temperaturer - Høy bruddstyrke, UV-stabilisert	RoHS HF
Polyamid 6.6 UV-bestendig	PA66W	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK)	UL94 V2	- Høy bruddstyrke - UV-stabilisert, velegnet for utendørs bruk	RoHS HF

Tefzel® er et registrert varemerke fra DuPont.

Produkter som er produsert i materialet E/TFE omtales ofte som Tefzelbånd. I tillegg til Tefzel® fra DuPont benytter HellermannTyton likeverdig E/TFE fra andre leverandører.

*Disse opplysningene er kun en veiledning. De må anses som materialspekifikasjoner, og kan ikke erstatte en egnethetstest. Se våre datablader for ytterligere opplysninger.

**Flere farger på forespørsel.



= Minimum strekkfasthet

Materialspefifikasjon

Materiale	Forkortelse	Driftstemperatur	Farge **	Brennbarhets-klasse	Egenskaper*	
Polyamid 6.6 V0	PA66V0	-40°C til +85°C	Hvit (WH)	UL94 V0	- Høy bruddstyrke - Lav røykutvikling	RoHS HF LFH
Polyamid 6.6 varme-/UV-stabilisert	PA66HSW	-40°C til +105°C	Sort (BK)	UL94 V2	- Høy bruddstyrke - Tåler høyere temperaturer - UV-stabilisert	RoHS HF
Polyamid 6.6 varmebestandig	PA66HS	-40°C til +105°C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V2	- Meget bruddstyrke - Max driftstemperatur+105°C	RoHS HF
Polyester	SP	-50°C til +150°C	Sort (BK)		- UV-stabilisert - God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer	RoHS HF LFH
Polyetheretherketone	PEEK	-55°C til +240°C	Beige (BGE)	UL94 V0	- Motstandsdyktig mot radioaktiv stråling - Ikke fuktsensitiv - God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer - Lav røykutvikling - Høy strekkfasthet	RoHS HF LFH
Polyetylen	PE	-40°C til +50°C	Sort (BK), Grå (GY)	UL94 HB	- Lav vannabsorpsjon - God motstandskraft mot kjemikalier som de fleste syrer, alkoholer og oljer	RoHS HF
Polyolefin	PO	-40°C til +90°C	Sort (BK)	UL94 V0	Lav røykutvikling	RoHS HF LFH
Polypropylen	PP	-40°C til +115°C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 HB	- Flyter i vann - Middels bruddstyrke - God motstandskraft mot organiske syrer	RoHS HF
Polypropylen, Ethylen-Propylen- Dien-Terpolymere- gummi inneholder ikke Nitrosamin	PP, EPDM	-20°C til +95°C	Sort (BK)	UL94 HB	- Tåler høye temperaturer - God motstandskraft mot kjemikalier og mekanisk slitasje	RoHS HF
Polyvinylchlorid	PVC	-10°C til +70°C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V0	- Lav fuktabsorpsjon - God motstandsdyktighet mot syrer, ethanol, oljer	RoHS
Rustfritt stål SS304 SELGES IKKE I NORGE, Rustfritt stål SS316	SS304, SS316	-80°C til +538°C	Nat. (NA)		- Korrosjonsfri - Antimagnetisk	RoHS HF LFH
Termoplastisk Polyuretan	TPU	-40°C til +85°C	Sort (BK)	UL94 HB	- Høy elastisitet - God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer	RoHS HF

Tefzel® er et registrert varemerke fra DuPont.
Produkter som er produsert i materialet E/TFE omtales ofte som Tefzelbånd. I tillegg til Tefzel® fra DuPont benytter
HellermannTyton likeverdig E/TFE fra andre leverandører.

*Disse opplysningene er kun en veiledning. De må anses som materialspefifikasjoner, og kan ikke erstatte en
egnethetstest. Se våre datablader for ytterligere opplysninger.

**Flere farger på forespørsel.



= Minimum strekkfasthet