

Han-Yellock 10 HABM



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	11 20 003 0800
规格	Han-Yellock 10 HABM
浩亭电子目录	https://harting.com/11200030800

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Yellock®
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	弯式

版本

尺寸	Han-Yellock® 10
锁定类型	按钮
应用领域	适用于工业用途的上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
解锁/锁定温度	-10 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	钝化
颜色 (上壳/底座)	金属
材料(密封件)	NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
认证	CE DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	155.7 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140110632
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466