
Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19p - partiel - 12U - H601xL600/800mm

NSYRSWP12

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Rack 19"
Application	Application électronique
Dimensions nominales de l'armoire	- H: 601 mm
Type de rack	Pivotant
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Support de montage	Support de châssis tournant partiel 19"
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composition de l'appareil	1 rack
Nombre d'unités 19"	12

Complémentaires

Capacité du rack	Partiel
Matière	Acier
Description du coffret/armoire	Armoire
Finition de la surface	Zinc galvanisé
Type de verrou	Serrure double barre 5 mm
Mode de fixation	Par l'élément de fixation
Réglage	Réglable en profondeur par pas de 25 mm
Charge permanente admissible	2 kg par unité
Ouverture des racks 19"	Réversible 120 °
Hauteur	601 mm
Largeur	600 mm 800 mm
Profondeur	601 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 1	51,500 cm
Longueur de l'emballage 1	61,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,440 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	105,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	82,000 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**24**
Profil environnemental du produit (PEP)	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive RoHS UE	**Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**
Numéro SCIP	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
Régulation REACh	**Déclaration REACh**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**

Image of product / Alternate images

Alternative

