

Triple-Monitor USB4 Docking Station, 4K 60Hz HDMI of DisplayPort, 100W Laptop Charging, 2.5GbE, USB-C Multi-Monitor Dock, Zonder Drivers

Productcode: 150UE-USB4DOCKTRIPLE



Transformeer uw USB4-laptop in een high-resolution multi-monitor werkstation met 6 USB poorten, 2,5 Gigabit Ethernet en 100W laptop charging.

Sluit tot drie 4K 60Hz schermen aan via één USB4 of Thunderbolt 4 poort en en profiteer van maximale GPU-prestaties zonder software of compressie. Verhoog uw productiviteit dankzij snelle 2,5GbE netwerken, ondersteuning voor PXE Boot en Wake-on-LAN voor vereenvoudigd IT-beheer.

Het dock biedt drie video outputs (HDMI of DisplayPort), vier USB-A poorten (10Gbps), twee USB-C-poorten (10Gbps en 5Gbps) en kan tot 100W stroom leveren voor het opladen van het hostapparaat. Een 180W power adapter zorgt ervoor dat alle poorten op volle capaciteit kunnen werken.

Configuratie zonder drivers met native ondersteuning voor Windows en ChromeOS (niet compatibel met macOS). Ingebouwde veiligheidsslots en VESA- of tafel montageopties (accessoires apart verkrijgbaar) zorgen voor een veilige en flexibele installatie.

De StarTech.com Connectivity Tools bieden praktische tools voor apparaatbeheer en hogere productiviteit in moderne IT-omgevingen. Functies zoals MAC address pass-through, Wi-Fi auto switch en USB device monitoring helpen IT-teams implementaties te stroomlijnen en verbeteren de veiligheid in diverse omgevingen.

Ga naar www.StarTech.com/Connectivity-Tools om de Enterprise Management Tools te downloaden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit drie 4K schermen aan voor een hogere productiviteit en multitasking in bedrijfs- en kantooromgevingen
- Ondersteunt high-resolution monitors voor grafisch ontwerp, videobewerking, 3D- modeling en andere creatieve toepassingen die gedetailleerde beelden vereisen
- Vereenvoudig aansluitingen in thuiswerkomgevingen met één kabel voor voeding, beeldscherm en randapparatuur, waardoor werkplekken eenvoudig kunnen worden opgezet en afgebroken

Eigenschappen

- **Triple 4K60 over USB4**: Sluit tot drie 4K 60Hz schermen aan via één USB4 of Thunderbolt 4 poort met ongecomprimeerde video aangedreven door de native laptop GPU; Voer complexe workflows uit met high-performance visuals en zonder softwarecompressie
- **Implementatie zonder Drivers**: Plug&play op Windows en ChromeOS zonder drivers of software te installeren (niet compatibel met macOS); Ontworpen voor schaalbare zero-touch implementaties in gedeelde werkplekken, corporate en BYOD omgevingen
- **2.5G Ethernet voor High-Speed Netwerken**: Transfereer grote bestanden of werk rechtstreeks vanuit cloudomgevingen met een betrouwbare 2,5 GbE-verbinding; Ondersteunt PXE Boot en Wake-on-LAN voor IT-managed implementaties
- **Montage & Beveiliging**: Multi-monitor dock met ingebouwde veiligheidslots voor fysieke beveiliging; Oppervlak/VESA-montage om het dock veilig en uit de weg te houden (montageaccessoires apart verkrijgbaar: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **De Keuze van de IT Pro**: Onze docks worden grondig getest in ons Innovation Lab om betrouwbaarheid en cross-platform compatibiliteit te garanderen; Ontworpen voor grootschalige implementaties, Windows 11 upgrades en de transitie naar AI PC's

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja

Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	3
Audio	Ja
Interface	USB4 (40Gbps)
Bus type	USB4 (40Gbps)
Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot) Kensington Nano Slot
Industriestandaarden	USB4 (40Gbps) USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) USB Power Delivery 3.0 USB Batterij Oplaad Specificatie 1.2
Chipsetcode	VIA - VL830 VIA - VL163 VIA - VL162 VIA - VL105 Realtek - RTL8156BS Realtek - ALC4030U Parade - PS8469 Realtek - RTD2188

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	40Gbps
Maximale digitale	DisplayPort:

resoluties		3840x2160 @ 144hz
		HDMI:
		3840x2160 @ 60hz
Type en snelheid	USB4 - 40 Gbit/s	
UASP ondersteuning	Ja	
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)	
		USB-C (18W)
Compatibele netwerken	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps	
PXE	Ja	
Full duplex ondersteuning	Ja	
MTBF	10,000 Uren	
Connector(en)		
Externe poorten	3 - DisplayPort	
	3 - HDMI	
	2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)	
	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)	
	1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos	
	1 - RJ-45	
Hostaansluitingen	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)	
Software		
Besturingssystemen	Windows 10, 11, 11 ARM	
	ChromeOS	
Voeding		
Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter	

Ingangsspanning	110V-240V AC
Ingangsstroom	2.5 A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	9
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Vermogensopname	180W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	8.3 in [210 mm]
Breedte product	3.8 in [9.5 cm]
Hoogte product	1.3 in [3.4 cm]
Gewicht product	15.6 oz [443 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	9.3 in [23.5 cm]
Breedte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
Hoogte Verpakking	3.9 in [9.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 lb [1.4 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - docking station

1 - 1m USB4 Host Kabel

1 - Universele voedingsadapter (EU, GB)

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.