


E35030



Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL D10/G1/2/L=300



Application

Version pour capteurs de température EL = 300 mm

Tenue en pression 16 bar 1,6 MPa

Etendue de mesure / plage de réglage

Longueur de la sonde L [mm] 282

Données mécaniques

Poids [g] 198

Matières inox (1.4404 / 316L)

Raccordement capteurs G 1/2 Ø 10 mm

Raccord process G 1/2

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces