

# Fiche produit

## Caractéristiques

# VDIM61712B

## Actassi - Boîtier de consolidation 12 ports Keystone access STP - à équiper

### Principales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamme de produit              | Actassi                         |
| Type de produit ou équipement | Boîte de point de consolidation |

### Complémentaires

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Nombre de ports                      | 12   |
| Compatibilité produit                | RJ45 connecteur: clef de voûte UTP/STP                           |
| Catégorie de réseau de communication | 5e<br>6<br>6A  |
| Support de montage                   | Chemin de câbles<br>Échelle à câbles<br>Treillis<br>Monté au sol |
| Nuance de la couleur                 | Noir (RAL 9005)  |
| Mode de fixation                     | Par vis  |
| Matière                              | Plastique et métal   |
| Quantité du lot                      | 1  |
| Longueur                             | 401 mm   |
| Hauteur                              | 60 mm  |
| Largeur                              | 305 mm   |

### Environnement

|  |             |
|--|-------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -10...60 °C |
| Degré de protection (IP)                       | IP21        |

### Durabilité de l'offre

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Directive RoHS UE          | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Toxic heavy metal free     | Oui  |
| Mercury free               | Oui  |
| RoHS exemption information |  Oui  |
| Régulation RoHS Chine      |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental     |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |