



PSHE40-XL-N

Palier à semelle

Paliers à semelle PSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	116 mm	Longueur totale
H 2	99 mm	Hauteur
≈m	1,54 kg	Poids

Cotes de montage

J	88,9 mm	Distance trous de fixation
K	M12	Filetage trou de fixation

Dimensions

H	49,2 mm	Distance axe arbre
A	48 mm	Largeur (base)
A 1	30 mm	Largeur (tête)
Q	M6	Taroudage de raccordement pour lubrification
B 1	43,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
S 1	32,8 mm	Distance entre le chemin de roulement et le collier d'arrêt



information additionnelle

SHE08	Corps de palier
GRAE40-XL-NPP-B	Désignation roulement
KASK08	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.