


# 电磁线圈

## MSFG-24/42-50/60

产品代号: 4527

FESTO

带标准插座



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
切换位置指示器	否
最小提取时间	10 ms
持续通电率	100%
功率系数 $\cos \{\phi\}$	0.7
线圈的特性参数	24 V DC: 4.5 W 42 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 9 VA, 保持功耗 7 VA
允许的频率波动	+/- 5 %
许用压力波动	+/- 10 %
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 40 °C
最大紧固扭矩, 插头插座	0.4 Nm
产品重量	55 g
电连接	MSSD-F的插头叶片 3针
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	Duroplast 铜 钢
材料信息, 绕组	铜