

## 特点

- 快速安装
- 坚固的粘性基座
- 简单的电缆安装 - 可牢固固定
- 自熄灭 ul 94 v-2

**RS Pro 粘式黑色电缆扎带固定座 19.5 mm x 19.5mm 、最大 4.6mm 。电缆扎带宽度**

RS 号: 811-1726



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

此自粘背胶电缆扎带底座特别适用于空间受限或无需使用孔和螺钉的应用。此粘性电缆扎带底座用作锚固点，使用电缆扎带将电缆固定到另一个表面。

一般规格


系列	hc
颜色	黑色
材料	尼龙 66
数量	50
火灾行为	自熄灭
自黏式	是的
固定方法	粘合剂
应用	电缆管理和整理

机械规格

长度	19.5mm
宽度	19.5mm
固定孔直径	3.2mm
接受电缆扎带宽度	4.6mm
高度	3.9mm

认证

符合标准	ul 94 v-2
------	-----------



Unit: mm

RS Article No.	SIZE	Mounting Hole	Cable Tie Capacity	Packsize	Color
227-996	19.5*19.5*3.9	3.2	4.6	50	Natural
811-1713	19.5*19.5*3.9	3.2	4.6	250	Natural
811-1726	19.5*19.5*3.9	3.2	4.6	50	Black