



Principales

Gamme	Actassi
Produit	Cordon
Application	Communication
Couleur	Rouge
Type de blindage du câble	F/UTP

Complémentaires

Type de câble	4 paires en câbles
Longueur (valeur personnalisable dans le configurateur)	1 m
Catégorie de réseau de communication	6
Fréquence de transmission	250 MHz
Matière des contacts	Bronze phosphoreux avec 50 micro-pouces d'or sur 100 micro-pouces de nickel
Jauge AWG	AWG 28
Nombre maximum de cordon par faisceau	24 dans coffret for 4PPoE Type 3 (jusqu'à 60 W) 12 dans coffret for 4PPoE Type 4 (jusqu'à 90 W)
Longueur maximale cumulée du cordon de brassage	10 M avec liaison permanente 2 points de 84 m à 20 °C 7 m avec liaison permanente 2 points de 90 m à 20 °C
Nombre d'accouplements minimum	750 cycle
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm +/- 0,2 mm
Matière	Cuivre: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur Aluminium/Polyester: feuille Cuivre étamé: tresse de masse PE (polyéthylène): gaine

Environnement

Tenue à la flamme	LSZH
Normes	Performance ISO/CEI 11081:2017 Performance TIA/EIA-568-C.2 Performance EN 50173:2018 Performance CEI 61935-2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

RoHS exemption information	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises