

DCD150NK-XJ

Perceuse diamantée 54V XR FLEXVOLT

5035048807101



Description du produit :

Le DCD150 est idéal pour les carottes diamantées sèches jusqu'à 100 mm avec une batterie XR FLEXVOLT de 54 V et les carottes humides jusqu'à 162 mm lorsqu'elle est utilisée avec le support de perceuse DCPS151 DEWALT POWERSHIFT™ (vendu séparément). Le moteur sans balais construit par DEWALT offre des performances secteur ainsi qu'une durée de vie prolongée de l'outil et la boîte de vitesses à 3 vitesses offre une adaptabilité pour les applications courantes. La commande d'outil sans fil permet de l'apparier avec DCE6820N réservoir d'eau 18V XR et la poignée latérale fournit une alimentation en eau intégrée. Le système anti-rotation détecte les blocages et arrête l'outil, ce qui vous protège.

Caractéristiques et avantages du produit :

- MOTEUR BRUSHLESS - offre une durabilité accrue avec une réduction d'entretien.
- CAPACITÉ DE CORRAGE - puissance jusqu'à 100 mm en position portable et 162 mm en position debout.
- OUTIL COMPACT - pour le carottage dans des espaces restreints ou difficiles d'accès. OUTIL LÉGER - avec un poids de 5,5 KG.
- OPTIONS À TROIS VITESSES - optimise les performances en fonction de la taille du bit. POIGNÉE LATÉRALE - poignée en caoutchouc souple et tuyau d'alimentation en eau réglable. CONNEXION D'OUTIL SANS FIL - permet une connexion directe avec le réservoir d'eau DCE6820N-XJ 18V.
- SYSTÈMES DE CONTRÔLE ANTI-ROTATION - détecte une perte de contrôle et réagit en coupant instantanément l'alimentation.
- GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE - pour une facilité d'utilisation pendant l'application et Démarrage lent pour le perçage de précision.

Garantie du produit :

Garantie limitée de 1 an, garantie limitée de 3 ans
Lors de l'inscription

Articles inclus :

- Perceuse diamantée 54V XR FLEXVOLT (x1) Adaptateur porte-outil (x1) Clé 32mm (x1) Clé 24mm (x1) 9.0 Ah 54V XR FLEXVOLT Batteries (x2) Chargeur multivoltage (x1)
-
-

