


E75471



Prise vampire AS-Interface

FC Quick Connect M12 stainless



| Application              |                                                                                              |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Version                  | AS-i                                                                                         |          |
| Données électriques      |                                                                                              |          |
| Tension d'alimentation   | [V]                                                                                          | < 42 DC  |
| Classe de protection     |                                                                                              | III      |
| Courant de sortie total  | [A]                                                                                          | 4        |
| Conditions d'utilisation |                                                                                              |          |
| Température ambiante     | [°C]                                                                                         | -25...70 |
| Température de stockage  | [°C]                                                                                         | -25...75 |
| Indice de protection     |                                                                                              | IP 67    |
| Tests / homologations    |                                                                                              |          |
| Homologation UL          | alimentation en tension                                                                      | Class 2  |
| Données mécaniques       |                                                                                              |          |
| Poids                    | [g]                                                                                          | 18,45    |
| Matières                 | boîtier: PA; Joint torique: EPDM; Ecrou: inox (1.4305/303); Broches de contact: bronze étamé |          |
| Remarques                |                                                                                              |          |
| Remarques                | l'extrémité du câble plat ne doit pas se trouver dans l'appareil.                            |          |
| Unité d'emballage        | 1 pièces                                                                                     |          |




Prise vampire AS-Interface

FC Quick Connect M12 stainless

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A; Couple de serrage: 0,4...0,6 Nm



|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
|   | en cas de raccordement à un câble plat AS-i jaune |
| 1 | AS-i +                                            |
| 2 | n.c.                                              |
| 3 | AS-i -                                            |
| 4 | n.c.                                              |
| 5 | n.c.                                              |
|   | en cas de raccordement à un câble plat noir       |
| 1 | AUX +                                             |
| 2 | n.c.                                              |
| 3 | AUX -                                             |
| 4 | n.c.                                              |
| 5 | n.c.                                              |