

CARACTERISTIQUES

- Excellente qualité
- Adapté à de nombreuses applications
- Facile à enfiler
- Couleurs noires et naturelles disponibles dans une large gamme de tailles
- Auto-extinguible conformément à la norme UL94V-2
- Nylon 6.6 certifié UL

Serre-câble RS PRO en nylon noir, 100 x 2,5 mm

RS code commande : 233-455



payer un prix élevé.

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à

Description du produit

Colliers de serrage non desserrables en nylon de RS PRO Leur objectif principal est de permettre d'obtenir des installations propres en maintenant les câbles ensemble ou dans un emplacement spécifique. Ils ont cependant de nombreuses autres utilisations comme la suspension ou le rangement de pièces, prêts à peindre. Les serre-câbles non desserrables en nylon de RS PRO sont fabriqués en nylon, faciles à utiliser et sont un élément essentiel pour n'importe quelle boîte à outils.

Caractéristiques

Type	Non desserrable
Couleur	Noir
Matériau	Nylon 66
Application	Regroupement des fils Convient à une utilisation dans l'entretien électrique et électronique, l'entretien, les applications mécaniques et automobiles
Température d'utilisation minimale	-40°C
Température d'utilisation maximale	85 °C
Comportement au feu	Auto-extinguible
Quantité	100

Spécifications mécaniques

Longueur	100mm
Largeur	2,5mm
Résistance à la traction	78,4N
Résistance maximale de l'ensemble	22mm

Homologations

Normes Met	UL 94V-2
------------	----------

