

Tonerbanden voor

- krimpous en TIPTAGs

De thermotransferprinttechnologie is gebaseerd op het verwarmen van pixels in de printkop. Deze warmte transfereert de inkt nauwkeurig van de tonerband op het de bedrukken oppervlak.


Hoofdkenmerken

- tonerbanden voor thermotransferprinters, om bedrukte markeringen met de hoogste kwaliteit te realiseren
- tonerbanden zijn speciaal ontwikkeld om de printresultaten van de aanbevolen verbruiksmaterialen te verbeteren



Tonerbanden voor het bedrukken van krimpous en TIPTAGs.

ID: de standaard binnendiameter van de rolkern bedraagt 25,4 mm.



TYPE	Aanbevolen verbruiksmateriaal	Kleur	Breedte (W)	Lengte (L)	Artikelnr.
TTRC+ 30MM	TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX	zwart (BK)	30,0	300,0 m	556-00114
TTRC+ 60MM	TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX	zwart (BK)	60,0	300,0 m	556-00115
TTRC+ 100MM	TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX	zwart (BK)	100,0	300,0 m	556-00103
TTDTHOUT 40MM	TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/ TLFX DS	zwart (BK)	40,0	300,0 m	556-00139
TTDTHOUT 60MM	TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/ TLFX DS	zwart (BK)	60,0	300,0 m	556-00140
TTDTHOUT 100MM	TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/ TLFX DS	zwart (BK)	100,0	300,0 m	556-00141
TTRW 30MM	TULT/TCGT	wit (WH)	30,0	300,0 m	556-00125
TTRW 60MM	TULT/TCGT	wit (WH)	60,0	300,0 m	556-00137
TTRW 100MM	TULT/TCGT	wit (WH)	100,0	300,0 m	556-00133
TT822OUT8 110MM	TULT/TCGT	zilvergrijs (SRGY)	110,0	300,0 m	556-00161

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

