

BG/SH - 弯角固定件

1201099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201099>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



斜面支架，M6螺钉，用于以30°角固定DIN导轨，高度：46 mm

优势

- BG/S支架可用来在离安装表面一段距离处固定DIN导轨
- 30°倾角

商业数据

订货号	1201099
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE7112
产品关键代码	BE7112
目录页面	页码544 (C-3-2019)
GTIN	4017918017217
单件重量（含包装）	49.35 g
单件重量（不含包装）	48.8 g
原产地	DE

BG/SH - 弯角固定件

1201099
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201099>



技术数据

产品属性

产品类型	DIN导轨（顶帽式导轨）
------	--------------

尺寸

尺寸图	
宽度	20 mm
高度	84 mm
深度	46 mm
长度	84 mm
孔径	7 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	钢
涂层	镀锌，厚氧化层

BG/SH - 弯角固定件


1201099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201099>



图纸

尺寸图



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

BG/SH - 弯角固定件



1201099
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201099>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn