

Fiche technique

Spanner Sets

6 Pc Metric L-Type Socket Spanner Set

Matériau

Clé à douille : acier
au chrome-vanadium (#6140)

Finition

Clé à douille : chromée
avec finition miroir

Dureté

Traitement thermique jusqu'à HRC 42~48
Degrés



[Code commande 449-9864](#)

Contenu

Jeu de 6 clés à douilles tubulaires métriques de type en L, pochette en PVC de couleur rouge
avec sangle (angle court avec extrémité traversante 12 pt. Autre côté 6 pt et entraînement franc)

Taille de l'extrémité de la douille

8 mm : longueur totale-125 mm, profondeur de l'extrémité traversante 15 mm
10 mm : longueur totale-140 mm, profondeur de l'extrémité traversante 22 mm
11 mm : longueur totale-143 mm, profondeur de l'extrémité traversante 23 mm
13 mm- longueur totale-150 mm, profondeur de l'extrémité traversante 27 mm
17 mm : longueur totale-195 mm, profondeur de l'extrémité traversante 35 mm
19 mm : longueur totale-215 mm, profondeur de l'extrémité traversante 40 mm

Caractéristiques

Spécialement conçu pour desserrer et serrer les écrous et les boulons dans les espaces confinés