Cosse à anneau - C-RCI 6/M5 - 3240028

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (http://phoenixcontact.fr/download)

Cosse à anneau, jaune, 4 ... 6 mm², M5

Avantages

- Les embouts sont coniques et permettent ainsi un enfichage simple et correct du conducteur.
- Les cosses à anneau isolées avec cône d'entrée isolant sont brasées et équipées du système "EASY ENTRY".

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	50 pc
Quantité minimum de commande	50 pc
GTIN	4 046356 452052
GTIN	4046356452052
Poids par pièce (hors emballage)	0,002 KGM
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Chine

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	26,7 mm
Largeur (a)	9,5 mm
Longueur à dénuder maximale	9 mm
Longueur cône d’entrée isolant (c)	14 mm
Cote interne collier isolant (d)	6,6 mm
Espace milieu-cône d’entrée isolant (e)	8 mm
Diamètre intérieur (f)	5,3 mm
Epaisseur du matériel (g)	1 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 105 °C

Cosse à anneau - C-RCI 6/M5 - 3240028

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température ambiante (montage)	-20 °C ... 100 °C
Température ambiante optimale (stockage, transport)	20 °C 50 % Humidité (RH), stockage du produit dans son emballage d'origine fermé. Éviter l'exposition directe au soleil ou à une source de chaleur.
Température de courte durée	100 °C

Généralités

Coloris	jaune
Longueur à dénuder	9 mm
Composants	exempt d'halogène
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau	Cuivre
Matériau isolant	PA
Revêtement	étamé

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Design selon la norme	JIS, UL, CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas

Dessin coté



Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400204

Cosse à anneau - C-RCI 6/M5 - 3240028

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400204

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052
ETIM 6.0	EC001052

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27113201
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707

Homologations

Homologations

Homologations

EAC / EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC	EAC	7500651.22.01.00246

EAC	EAC	EAC-Zulassung

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com