

Câble de Charge USB-A vers USB-C de 30 cm, Charge et Synchronisation, 3A, USB 2.0,
Gaine TPE - Cordon de Charge USB Noir

N° de produit: USB2AC30CMBK



Chargez un appareil mobile USB Type-C ou transférez des fichiers vers un ordinateur hôte USB-A avec ce câble USB-A vers USB-C de haute qualité. Le câble de charge USB-A vers USB-C prend en charge jusqu'à 15 W et 3 A de sortie pour une charge rapide. Il prend en charge les vitesses de transfert USB 2.0 (480 Mbps) et convient à une utilisation générale.

Conçu pour une utilisation fréquente ou quotidienne, le câble de charge USB-A vers USB-C est doté d'une gaine extérieure en TPE robuste pour une meilleure résistance à l'usure. Son soulagement de traction flexible et ses connecteurs nickelés sont conçus pour résister à plus de 10 000 cycles d'insertion, renforçant ainsi sa durabilité et sa longévité.

Le câble de charge USB de 30 cm est la longueur idéale pour charger des appareils mobiles en déplacement ou pour réduire l'encombrement sur un bureau compact.

Pouvant délivrer jusqu'à 3 A de puissance, le câble de charge USB-C permet de charger rapidement un smartphone ou une tablette. Pour l'utiliser, connectez le câble d'un appareil USB-C à un chargeur mural USB-A ou à un appareil hôte.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CHARGEMENT DE L'USB-A À L'USB-C** : Le câble délivre une sortie de 3A pour charger rapidement les appareils portables USB-C; Connectez à un chargeur USB-A, à une banque d'alimentation ou chargez/accédez à votre téléphone/tablette à partir d'un hôte USB-A
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs prévus pour plus de 10 000 cycles d'insertion; Serre-fils avec rayon de courbure de 12,7 mm; Gaine en TPE, non toxique et conforme RoHS; Blindage tressé en aluminium pour une meilleure protection contre les EMI
- **APPLICATIONS** : Compatible avec les appareils compatibles USB-C; Idéal Pour charger rapidement les petits périphériques; Prend en charge l'USB 2.0 pour le transfert de fichiers et la synchronisation lorsqu'il est connecté à un PC USB-A ou à un stockage
- **PERFORMANCE** : Prise en charge de la charge rapide 15W/3A; USB 2.0 (480Mbps); Longueur : 30 cm; Couleur : Noir; Diamètre extérieur : 3mm; Gaine : TPE avec blindage tressé en aluminium; REMARQUE : La vidéo USB-C (DP Alt Mode) n'est pas prise en charge
- **COMPATIBILITÉ** : Compatible avec une large gamme d'appareils USB-C lorsqu'ils sont connectés via un port USB-A, notamment iPhone 16 et plus, Samsung Galaxy S8 et plus et autres smartphones/tablettes; Non recommandé pour recharger les PC/écrans USB-C

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

MTBF	Rated for 10,000+ insertion cycles
------	------------------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-C

Notes spéciales / Configuration

	Remarque	Ne prend pas en charge le Mode Alternatif DisplayPort USB Type-C (DP Alt Mode)
Alimentation	Power Delivery	15W
	Courant d'entrée	3A
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Température de stockage	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Humidité	5%~85%
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Style de connecteur	Droit
	Calibre du fil	24/32 AWG
	Type de boîtier	Polyamide Resin
	Longueur de câble	1.0 ft [0.3 m]
	Dia. ext. du câble	0.1 in [3 mm]
	Longueur du produit	13.0 in [330 mm]
	Largeur du produit	0.6 in [15.8 mm]
	Hauteur du produit	0.3 in [7.8 mm]
Informations d'emballage	Longueur du Paquet	5.0 in [12.8 cm]
	Largeur du Colis	8.7 in [22.0 cm]
	Hauteur du Paquet	0.2 in [5.0 mm]
	Poids brut	0.6 oz [17.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-A vers USB-C

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis