

Anciennement connu comme : MICROGARD® 1500 PLUS Lab Coat - Model 204

Blouse de laboratoire respirante, sans silicone, en tissu SMS antistatique.

- **Respirabilité optimisée :** AlphaTec® 1500 PLUS Lab Coat Bound - Model 204 offre une protection confortable dans les environnements industriels généraux, grâce à son matériau SMS perméable à l'air et à la vapeur d'eau ainsi qu'antistatique.
- **Réduction des risques de contamination :** Ce vêtement extérieur de protection est exempt de silicone, ce qui réduit les risques de contamination. Il est donc idéal pour les industries des sciences de la vie et de la métallurgie.
- **Une ergonomie améliorée :** En outre, ce sur-vêtement de protection blanc offre une coupe optimisée, ce qui améliore le confort du porteur et la sécurité sur le lieu de travail.



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Métallurgie

Applications

- Déballage de marchandises en vrac
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Assemblage et inspection de pièces

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Perméable à l'air et à la vapeur d'eau** : Pour une protection personnelle confortable
- **Conception sans silicone** : Couche de laboratoire barrière garantissant la propreté des surfaces
- **Ajustement optimisé du corps** : Vêtement de protection alliant confort et sécurité

Diagramme des matériaux




Diagramme des joints



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



PARTIAL BODY
PROTECTION ONLY

TYPE PB [6]

Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	M, L, XL, 2XL
Couleur	Blanc
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Tissu SMS avec traitement antistatique
Référence du produit	1500 PLUS - Manteau de laboratoire modèle 204
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type PB [6])
Type de couture	Bordées
Durée limite de stockage	5 years
Référence	W15B204

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Blouse de laboratoire de longueur moyenne avec col, fermeture frontale cloutée, poches poitrine gauche et cuisse droite.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

