




Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger

• TF31

Hvis høyere brannbeskyttelse er et krav så er TF31 et godt valg.
Krympestrømpen isolerer, beskytter og identifiserer kabel og ledning.

Egenskaper og fordeler

- Tynnvegget, fleksibel krympeslange i polyolefin
- Få størrelser dekker et stort område
- Rask krymping og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listed



Med krympeforhold 3:1 kan TF31 benyttes i en rekke forskjellige applikasjoner.

**Detaljeret informasjon
om varmluftspistoler,
se side 317/318.**

**Kuttede lengder kan leveres på
forespørsel. Kontakt oss!**



Krympeslange 3:1

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemperatur	+90°C
Lengdeendring etter krymping	+5%/-15%
Dielektrisk styrke	37 kV/mm
Brennbarhetsklasse	ASTM D876
Sertifiseringer	CSA, UL224 125 °C 600V VW-1


RoHS ✓

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtkjelse (WT)	Rull-lengde	Farge	El.nr.	Art.nr.
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Blå (BU)	18 085 40	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 20	333-30157
	1,5	0,5	0,50	30 m	Grønn (GN)	-	333-30155
	1,5	0,5	0,50	30 m	Gul (YE)	18 086 20	333-30154
	1,5	0,5	0,50	30 m	Hvit (WH)	-	333-30159
	1,5	0,5	0,50	30 m	Rød (RD)	-	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	Sort (BK)	18 085 00	333-30150
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	300 m	Sort (BK)	-	333-20150
	3,0	1,0	0,60	30 m	Blå (BU)	18 085 41	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 21	333-30307
	3,0	1,0	0,60	30 m	Grønn (GN)	18 086 01	333-30305
	3,0	1,0	0,60	30 m	Gul (YE)	18 086 21	333-30304
	3,0	1,0	0,60	30 m	Hvit (WH)	18 086 41	333-30309
	3,0	1,0	0,60	30 m	Rød (RD)	18 085 81	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	Sort (BK)	18 085 01	333-30300
	3,0	1,0	0,60	150 m	Sort (BK)	-	333-40300

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger

• TF31



Krympeslange 3:1

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull-lengde	Farge	El.nr.	Art.nr.
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Blå (BU)	18 085 42	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 22	333-30607
	6,0	2,0	0,70	30 m	Grønn (GN)	18 086 02	333-30605
	6,0	2,0	0,70	30 m	Gul (YE)	18 086 22	333-30604
	6,0	2,0	0,70	30 m	Hvit (WH)	18 086 42	333-30609
	6,0	2,0	0,70	30 m	Rød (RD)	18 085 82	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	Sort (BK)	18 085 02	333-30600
	6,0	2,0	0,70	150 m	Sort (BK)	-	333-40600
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Blå (BU)	18 085 43	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 23	333-30907
	9,0	3,0	0,80	30 m	Grønn (GN)	18 086 03	333-30905
	9,0	3,0	0,80	30 m	Gul (YE)	18 086 23	333-30904
	9,0	3,0	0,80	30 m	Hvit (WH)	18 086 43	333-30909
	9,0	3,0	0,80	30 m	Rød (RD)	18 085 83	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	Sort (BK)	18 085 03	333-30900
	9,0	3,0	0,80	150 m	Sort (BK)	-	333-20900
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Blå (BU)	18 085 44	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 24	333-31207
	12,0	4,0	0,85	30 m	Grønn (GN)	18 086 04	333-31205
	12,0	4,0	0,85	30 m	Gul (YE)	18 086 24	333-31204
	12,0	4,0	0,85	30 m	Hvit (WH)	18 086 44	333-31209
	12,0	4,0	0,85	30 m	Rød (RD)	18 085 84	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	Sort (BK)	18 085 04	333-31200
	12,0	4,0	0,85	100 m	Sort (BK)	-	333-21200
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Blå (BU)	18 085 45	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 25	333-31807
	18,0	6,0	1,00	30 m	Grønn (GN)	18 086 05	333-31805
	18,0	6,0	1,00	30 m	Gul (YE)	18 086 25	333-31804
	18,0	6,0	1,00	30 m	Hvit (WH)	-	333-31809
	18,0	6,0	1,00	30 m	Rød (RD)	18 085 85	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	Sort (BK)	18 085 05	333-31800
	18,0	6,0	1,00	60 m	Sort (BK)	-	333-41800

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger

- TF31



Krympeslange 3:1

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull-lengde	Farge	El.nr.	Art.nr.
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Blå (BU)	18 085 46	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 26	333-32407
	24,0	8,0	1,20	30 m	Grønn (GN)	18 086 06	333-32405
	24,0	8,0	1,20	30 m	Gul (YE)	18 086 26	333-32404
	24,0	8,0	1,20	30 m	Hvit (WH)	18 086 46	333-32409
	24,0	8,0	1,20	30 m	Rød (RD)	18 085 86	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	Sort (BK)	18 085 06	333-32400
	24,0	8,0	1,20	60 m	Sort (BK)	-	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Blå (BU)	18 085 47	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 27	333-34007
	40,0	13,0	1,25	30 m	Grønn (GN)	18 086 07	333-34005
	40,0	13,0	1,25	30 m	Gul (YE)	18 086 27	333-34004
	40,0	13,0	1,25	30 m	Hvit (WH)	18 086 47	333-34009
	40,0	13,0	1,25	30 m	Rød (RD)	18 085 87	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	Sort (BK)	18 085 07	333-34000
	40,0	13,0	1,25	60 m	Sort (BK)	-	333-24000

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.