



Données techniques

51109

Butées à billes simple effet



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	45 mm
D - Diamètre Extérieur	65 mm
T - Hauteur de butée	14 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Masse	0,148 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	27900000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	69000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	3100000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	27600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	19200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	53 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	57 mm

