

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en 2, 3 y 4 peldaños
- Banda de rodadura antideslizante para mayor sujeción y estabilidad
- Carga de trabajo de hasta 150kg
- Fabricación en acero para mayor resistencia y durabilidad
- Mango de caucho en la barra Top para mayor comodidad y agarre
- Peldaños de caucho estriados antideslizantes para ayudarle a subir de forma más segura
- Diseño plegable para ahorrar espacio y almacenarlo con facilidad

RS Pro 3 escalones de acero con banda de 0,71 m de altura de plataforma, gris plata

Código RS 877-6819



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS PRO RS Pro presenta una gama de escaleras de peldaños plegables de alta calidad y cómodas para usar en una amplia gama de entornos. Esta gama de escaleras de peldaños es la solución perfecta para aumentar la altura para acceder a áreas fuera de alcance. Las escaleras de peldaños disponen de una estructura de acero con un mango suave y cómodo y protectores de suelo de plástico. Los peldaños (escalones) disponen de caucho estriado antideslizante que proporciona mayor sujeción y estabilidad al usuario durante su uso. Los peldaños también se pueden plegar fácilmente para mayor comodidad, lo que permite guardarlos en un armario para ahorrar espacio en áreas con espacio limitado. Esta gama de escaleras de peldaños plegables de RS Pro es ideal para su uso en una amplia variedad de aplicaciones y está disponible en tamaños de huella 2, 3 y 4.

¿Qué tamaños hay disponibles?

- 2 banda de lectura: [877-6815](#)
- 3 banda de lectura: [877-6819](#)
- 4 banda de lectura: [877-6828](#)

Especificaciones

Número de pasos	3
Material	Acero
Color	Gris plata
Aplicaciones	Casa, Oficina, Garaje, Taller, almacén

Especificaciones mecánicas

Dimensiones totales	1065mm x 490mm x 665mm
Altura total	1065mm
Anchura total	490mm
Profundidad total	665mm
Dimensiones de plegado	1220mm x 140mm x 490mm
Carga de trabajo	150kg
Distancia entre las lecturas	230mm

Dimensiones de la plataforma	
Altura	710mm
Ancho de banda Top	380mm
Profundidad de banda de Top	260mm



Description	Open size H x W x D (mm)	Folding size H x W x D (mm)	Tread W x D (mm)	Platform Height (mm)	RS Stock No.
Step Ladders 2 Tread	775 x 485 x 510	890 x 135 x 485	380 x 260	490	877-6815
Step Ladders 3 Tread	1065 x 490 x 665	1220 x 140 x 490	380 x 260	710	877-6819
Step Ladders 4 Tread	1290 x 490 x 830	1475 x 145 x 490	380 x 260	930	877-6828

