

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 保护盖



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424417>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护盖 D50，适用双锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 19 mm，开槽连接块: 无，标准



## 商业数据

订货号	1424417
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AZC
产品关键代码	AF7AZC
目录页面	页码532 (C-2-2019)
GTIN	4055626371573
单件重量 (含包装)	40.7 g
单件重量 (不含包装)	40.7 g
原产地	CN

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 保护盖



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424417>

## 技术数据

### 说明

概述


用于带双锁扣的基座支撑元件的保护盖

### 产品属性

产品类型	保护盖
外壳类型	保护盖
应用	标准
类型	D50
型号	用于带双锁扣的基座外壳
配有固定绳	是
密封	无

### 尺寸

尺寸图



宽度	60.5 mm
高度	19 mm
长度	86.5 mm

### 材料规格

标识材料 保护盖	PA
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
保护盖板材料	PA

### 机械特性

机械参数	
锁紧类型	针脚

### 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
环境温度 (运行)	-20 °C ... 100 °C

### 安装

组装说明	塑料保护盖用于暂时的保护
------	--------------

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 保护盖




1424417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424417>

## 图纸

尺寸图



尺寸图

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 保护盖



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424417>

## 认证

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424417>

**DNV**

认证ID: TAE000037S

**EAC**

**EAC**

认证ID: EAC-Zulassung

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 保护盖



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424417>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

### ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 保护盖



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424417>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)