

HC-STA-B32-HHFD-1TTP36-EL-AL - 壳体

1424828

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424828>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B32 , 适用双锁扣 , 标识材料: 压铸铝 , 耐盐水 , 电缆出线: 1 , 直头 , 1x Pg36 , 高度: 94 mm , 电缆密封: 无 , 标准

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1424828
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
目录页面	页码644 (C-2-2019)
GTIN	4055626382333
单件重量 (含包装)	423.9 g
单件重量 (不含包装)	423 g
原产地	CN

HC-STA-B32-HHFD-1TTP36-EL-AL - 壳体

1424828

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424828>



技术数据

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	插头外壳
应用	标准
类型	B32
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x Pg36
型号	高型设计
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	82.2 mm
高度	94 mm
长度	94 mm

材料规格

外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	1x Pg36
锁紧类型	针脚

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
	IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e) 4X (UL 50e) 12 (UL 50e)
冲击强度	IK09
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B32-HHFD-1TTP36-EL-AL - 壳体


1424828

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424828>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-STA-B32-HHFD-1TTP36-EL-AL - 壳体

1424828

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424828>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424828>

DNV

认证ID: TAE000037S



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026

cULus认证

HC-STA-B32-HHFD-1TTP36-EL-AL - 壳体

1424828

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424828>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-STA-B32-HHFD-1TTP36-EL-AL - 壳体

1424828

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424828>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn