

Fiche technique | Référence: 711-127

Borne pour transformateur; 1 pôle; Connexion CAGE CLAMP® pour conducteur; vert-jaune

<https://www.wago.com/711-127>



Couleur: ■ vert-jaune

Identique à la figure

Bornes pour transformateurs série 711 avec CAGE CLAMP®

Les bornes pour transformateurs portant le numéro d'article 711-127, garantissent une installation électrique sans faille. Une longueur de dénudage de 9 à 10 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de ces bornes pour transformateurs. Cet article utilise la technologie CAGE CLAMP®. Avec la technologie universelle CAGE CLAMP®, vous disposez d'un raccord fiable et sans entretien pour relier tous les types de conducteurs à l'aide d'une cage à ressort. Ni le prétraitement des conducteurs ni le sertissage d'embouts d'extrémité ne sont nécessaires. Les dimensions sont 7,5 x 35 x 23,5 mm en largeur x hauteur x profondeur.

Données électriques

Données de référence selon		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Tension de référence	-	800 V	-	
Tension assignée de tenue aux chocs	-	8 kV	-	
Courant de référence	-	25 A	-	

Données de raccordement

Points de serrage	1
Nombre total des potentiels	1
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Nombre de pôles	1

Données géométriques

Largeur	7,5 mm / 0.295 inch
Hauteur	35 mm / 1.378 inch
Profondeur	23,5 mm / 0.925 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	vert-jaune
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,064 MJ
Poids	3,2 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-10
eCl@ss 9.0	27-14-11-10
ETIM 9.0	EC000398
ETIM 8.0	EC000398
Unité d'emb. (SUE)	100 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918819244
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7194	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2160584.54	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101145			
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172			

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 711-127



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 711-127	
----------------------	---

Données CAE

EPLAN Data Portal 711-127	
WSCAD Universe 711-127	
ZUKEN Portal 711-127	