

## 全能型化学品飞溅防护一次性手套

TouchNTuff® 92-600是全能型的化学品飞溅防护手套。这款耐用的丁腈橡胶手套采用舒适的安思尔特色配方，可针对各种危险化学品提供卓越的飞溅防护。



### 行业

- 生命科学
- 食品加工
- 汽车
- 机械和设备
- 化学
- 农业
- 公用事业
- 仓储

### 建议用于

- 输送液体和固体
- 取样和处理
- 肉类、鱼类和食品加工
- 工业生产
- 维护
- 实验室分析
- 化学品处理

# TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
外层手套表面	光滑
审计标准	ISO 9001
包装概述	100只/盒 10盒/箱 1000只/箱
存储说明	避免阳光直射；存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
原产国	斯里兰卡, 泰国
产品细分	坚韧耐用系列
防静电	是 EN1149

## 物理性质

	典型值	测试方法	
长度 (毫米/英寸)	240 / 9.5	ASTM D3767, EN 420	
无孔洞 (检查级别1)	4.0 AQL (美洲) / 1.5 AQL (美洲以外)	ASTM D5151, EN 455-1	
手掌厚度 (毫米/密耳)	0.125 / 4.9	ASTM D3767, EN 420	
手指厚度 (毫米/密耳)	0.14 / 5.5	ASTM D3767, EN 420	
	<b>老化前</b>	<b>老化后</b>	
极限拉伸强度 (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412 & D573
断裂伸长率 (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
断裂力 (牛)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

## 订购信息

尺码	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
安思尔产品代码	92600070	92600080	92600090	92600100

## 性能标准与监管合规



欲了解更多信息，请访问我们的网站[www.ansell.com](http://www.ansell.com)，或通过以下方式联系我们

### 欧洲、中东和非洲

安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.)  
电话: +32 (0) 2 528 74 00  
传真: +32 (0) 2 528 74 01

### 亚太地区

安思尔全球贸易中心  
(马来西亚) 私人有限公司  
电话: +603 8310 6688  
传真: +603 8310 6688

### 北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC)  
电话: +1 800 800 0444  
传真: +1 800 800 0445

### 拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)  
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

### 澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited)  
电话: +61 1800 337 041  
传真: +61 1800 803 578

### 俄罗斯

安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC)  
电话: +7 495 258 13 16

## 技术



Ansell, ®和™ 均为安思尔有限公司 (Ansell Limited) 或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

