

ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - 扁平式标记条

0800734

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800734>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

扁平式标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER ,
PLOTMARK , 安装方式: 锁扣， 适用的模块宽度：8.2 mm , 标签数: 50 , 文本框高度: 5 mm ,
文本框宽度: 8 mm



商业数据

订货号	0800734
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2113
产品关键代码	BG2113
目录页面	页码403 (CL-2005)
GTIN	4017918145156
单件重量 (含包装)	4.916 g
单件重量 (不含包装)	4.27 g
原产地	CN

0800734

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800734>

技术数据

说明

概述	可使用CMS打印机打印标识
----	---------------

产品属性

产品类型	端子标识
针距	8.2 mm
型号	扁形

标识

标签数	50
每排单独标记数	5
标记条数目	10

尺寸

宽度	7.55 mm
高度	6.5 mm
深度	1.6 mm
针距	8.2 mm

文本框

文本框宽度	8 mm
文本框高度	5 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	100 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	125 °C
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
----	---------------------------

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - 扁平式标记条

0800734

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800734>



标准和规范

耐摩擦度

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

安装

安装类型

锁扣

0800734

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800734>

分类

ECCLASS

ECCLASS-12.0	27281101
ECCLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱)邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn