

FMHT83007-0

SERRE-JOINT HYBRIDE 450MM FATMAX

3253560830076



Description du produit :

CONÇU POUR OFFRIR AUX UTILISATEURS FORCE, RAPIDITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION - Offre la puissance d'un serre-joint à vis combinée à la facilité d'utilisation et à la rapidité d'un serre-joint une main - 136KG DE FORCE DE SERRAGE INITIALE obtenue avec la poignée à gâchette - 374KG DE FORCE DE SERRAGE obtenue avec la poignée à vis (possibilité d'utiliser avec une clé pour appliquer davantage de force) - COUPLEUR INTEGRÉ pour combiner deux serre-joints pour plus de longueur - MÉCANISME DE CHANGEMENT RAPIDE pour une conversion rapide et sans outil en écarteur - Mâchoires et patins en V pour un serrage sûr des objets de forme irrégulière et des canalisations - Les mâchoires en métal et la barre en acier empêchent la flexion et le fléchissement sous pression, tout en augmentant la durabilité

Fonctionnalités et avantages du produit :

- RAPIDITÉ DE SERRAGE- A l'aide de la poignée à gâchette, obtenez rapidement jusqu'à 136 kg de force de serrage
- FORCE DE SERRAGE - A l'aide de la poignée à vis, obtenez et maintenez jusqu'à 374 kg de force de serrage
- SERRAGE FACILE - Utilisez une clé pour aider à serrer la poignée à vis
- ADAPTABLE - Pour avoir plus de longueur, combinez 2 serre-joints avec le coupleur intégré
- PRATIQUE - Transformez facilement le serre-joint en écarteur avec le mécanisme d'inversion rapide
- ROBUSTE - Les mâchoires en métal et la barre en acier empêchent la flexion et le fléchissement sous pression, tout en augmentant la durabilité
- POLYVALENT - Mâchoires et patins en V pour un serrage sûr des objets de forme irrégulière et des canalisations

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie de la garantie légale

Specifications techniques :

- Puissance de serrage : 374 Kg
- Force de serrage : 374 Kg
- Profondeur de la mâchoire : 45 mm
- Capacité d'écartement : 490 mm
- Profondeur de la gorge : 80 mm
- Ouverture maximale de la mâchoire : 310 mm
- Épaisseur de la tige : 6 mm
- Force de serrage maximale : 374 Kg
- Longueur de la tige : 500 mm
- Largeur de la mâchoire : 26 mm
- Force de serrage moyenne : 136 Kg

