


## RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 151 1520
规格	RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09451511520">https://harting.com/09451511520</a>

### 标识

类别	连接器
系列	HARTING RJ Industrial <sup>®</sup>
原件	电缆连接器
规格	直式

### 版本

接线方式	刺破接线
屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	8
包装内容	带屏蔽上壳 电缆紧固件 组装说明

### 技术参数

导体截面积	0.08 ... 0.22 mm <sup>2</sup> 绞线
导体截面积 [AWG]	AWG 28/7 ... AWG 24/7 绞线
线芯外径	≤1.05 mm
传输特性	Cat. 6A E <sub>A</sub> 级，到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C

## 技术参数

相对湿度	95 % 非冷凝 ( 操作 )
插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP20
电缆直径	4.5 ... 9 mm

## 材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 ( 上壳/底座 )	黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

## 规格和认证

规格	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	10
净重	20 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140059412

## 商业数据

eCl@ss 27440114 矩形连接器 ( 用于现场组装 )

ETIM EC002636

UNSPSC 24.0 39121408