

产品参数表

规格



2位钥匙开关头，弹簧返回，左侧拔钥匙

ZB2BG6C

主要信息

产品系列	Easy Harmony XB2
产品类型	选择开关头部
操纵头类型	标准
产品短名	XB2
边框材料	镀镍金属
安装直径	22.5 mm
每件单独销售数量	1
设备简介	基本要素
产品适用范围	ZB2..C

补充信息

信号单元头部形状	圆形
操作头类型	右至左 弹簧复位
操纵杆外形	黑色
操作头位置信息	2位
钥匙锁类型	Key 455
钥匙数量	455
钥匙拔出位置	左
机械寿命	1000000 次
高度	29 mm
宽度	29 mm
深度	58 mm
净重	0.070 kg
操作头或镜片颜色	黑色
产品应用场景	主开关
带屏蔽绝缘	No
操纵杆外形	钥匙开关
操作员类型	弹簧复位

环境

贮存环境温度	-40...70 °C
--------	-------------

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

运行温度	-25...70 °C
符合标准	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
产品认证	CE CCC
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
IP 等级	"IP65"
IK 等级	IK06
保护处理	TC/TH

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.982 cm
Package 1 Width	2.891 cm
Package 1 Length	5.983 cm
Package 1 Weight	71 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7.651 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	154.4 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Mercury Free
- ✓

RoHS Exemption Information


[支持](#)

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作

尺寸图


尺寸



安装和间隙

安装和间隙

面板开孔



	通过螺纹型夹持端子连接			
	a (毫米)	a (英寸)	b (毫米)	b (英寸)
•B2BA•C/•B2BL•C/•B2BP•C/•B2BS4•C/•B2BD•C/•B2BJ•C/ •B2BG•C/•B2BW•C	40	1.57	30	1.18
•B2BC•C/•B2BS5•C/•B2BS8•C/•B2BT•C	40	1.57	40	1.57
•B2BR•C/•B2BS6•C	60	2.36	60	2.36

(1) 建议 Ø 22.5 毫米/0.89 英寸 (Ø 22.3 毫米^{+0.4}₀/0.88 英寸^{+0.016}₀)

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

