


Han RJ45 module panel feed through, fem.



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 001 4722
规格	Han RJ45 module panel feed through, fem.
浩亭电子目录	https://harting.com/09140014722

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® RJ45 模块
模块尺寸	单模块
模块介绍	单模块

版本

公母类型	母头
详细资料	请单独订购插芯。

技术参数

额定电流	1 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	30 V
绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	0.225 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140019508
eCl@ss	27440207 工业连接器适配器 (模块/触头插件)
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121469