




Selvlukkende, flammehemmende kabelstrømpe

• Helagaine Twist-In-FR

Helagaine Twist-In FR er selvlukkende iht. UL94 V0 og kan derfor benyttes i områder der brannbeskyttelse er viktig, som f.eks. i jernbane- luftfarts- og skipsbyggingindustri.

Egenskaper og fordeler

- Selvlukkende polyesterstrømpe
- Meget god slitestyrke
- Ideell for ettermontering
- Rask og enkel montering og fjerning
- Muligjør inspeksjon og vedlikehold
- Få størrelser dekker et bredt behov



Helagaine Twist-In FR med hvit identifikasjonstråd.

For å forhindre frynsing kan hylsen kappes med varmekappingsverktøy HSG0, se side 382.



Mer info på vår hjemmeside!

MATERIALE	Polyester (PET)
Driftstemperatur	-50°C til +125°C
Smeltepunkt	+240°C
Brennbarhetsklasse	FMVSS-302, selvlukkende
Sertifiseringer	NF F 16-101



TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull- lengde	Art.nr.
Twist-In-FR 05	4	5	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	150 m	170-01100
Twist-In-FR 08	5	8	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	100 m	170-01101
Twist-In-FR 13	10	13	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	50 m	170-01102
Twist-In-FR 19	16	19	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	25 m	170-01104
Twist-In-FR 25	19	25	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	25 m	170-01105
Twist-In-FR 29	25	29	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	15 m	170-01106
Twist-In-FR 32	29	32	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	15 m	170-01107
Twist-In-FR 38	32	38	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	15 m	170-01108
Twist-In-FR 50	38	50	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	15 m	170-01109

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.