

K1C1312NTQ

Cam switch body, Harmony K, stepping switch, contact block + fixing plate, 1P, without off position, 45 degree angle, 12A, for 22mm



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony K
Tipo Prodotto	Corpo interruttore camma
Nome componente	K1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	12 A
Composizione assemblaggio	Blocchi di contatto + piastra di fissaggio
Funzione interruttore a camme	Commutatore passo-passo
Posizione spento	Senza posizione off

Caratteristiche tecniche

Durata meccanica	1000000 Cicli
------------------	---------------

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Ambiente Operativa	-25...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza agli shock	30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f = 10...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,000 Cm
Confezione 1: larghezza	6,500 Cm
Confezione 1: profondità	6,500 Cm
Confezione 1: peso	87,000 G
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	800
Confezione 2: altezza	75,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	82,200 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni sull'esenzione RoHS	 Sì
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.
Ritiro del prodotto	No