

FBSRH 2-6 - 短路连接器

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033812>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

短路连接器，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 红色



优势

- 桥接件自带模制拔出工具，这意味着可将桥接件方便地用于各项桥接工作而无需使用其他任何工具

商业数据

订货号	3033812
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
目录页面	页码407 (C-1-2019)
GTIN	4055626222202
单件重量 (含包装)	1.72 g
单件重量 (不含包装)	1 g
原产地	CN

FBSRH 2-6 - 短路连接器

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033812>



技术数据

产品属性

产品类型	短路插头
位数	2
针距	6.2 mm

电气特性

最大负载电流	24 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

连接数据

最大负载电流	24 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

尺寸

针距	6.2 mm
----	--------

材料规格


颜色	红色 (RAL 3001)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

图纸

示意图



FBSRH 2-6 - 短路连接器

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033812>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBSRH 2-6 - 短路连接器

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033812>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn